

ご使用前に 集中リード線 ISA-19/21-□




このたびはSMC集中リード線ISA-19/21-□をお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。
この商品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。お読みになった後も手元においてご使用ください。

本製品の取扱いに関する詳細な資料については、
当社ホームページ(URL: <https://www.smcworld.com>)もしくは、
お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

・ISA-19-□(集中リード線)

ピン配列



ISA-19-2/3(5芯)

コネクタ番号	ピン番号	色
1	1	DC(+): 茶
	2	DC(-): 青
	3	OUT: 黒
	4	OUT: 黒
2	1	OUT: 黒
	2	OUT: 白
	3	OUT: 白
	4	OUT: 白
3	1	OUT: 白
	2	OUT: 灰
	3	OUT: 灰
	4	OUT: 灰

ISA-19-4/5/6(8芯)


コネクタ番号	ピン番号	色
1	1	DC(+): 茶
	2	DC(-): 青
	3	OUT: 黒
	4	OUT: 黒
2	1	OUT: 黒
	2	OUT: 白
	3	OUT: 白
	4	OUT: 白
3	1	OUT: 白
	2	OUT: 灰
	3	OUT: 灰
	4	OUT: 灰
4	1	OUT: 黒
	2	OUT: 橙
	3	OUT: 橙
	4	OUT: 橙
5	1	OUT: 黒
	2	OUT: 赤
	3	OUT: 赤
	4	OUT: 赤
6	1	OUT: 黒
	2	OUT: 緑
	3	OUT: 緑
	4	OUT: 緑

各構成

品番	ISA-19/21-2	ISA-19/21-3
連番	2連	3連
構成		
品番	ISA-19/21-4	ISA-19/21-5
連番	4連	5連
構成		
品番	ISA-19/21-6	
連番	6連	
構成		

・ISA-21-□(集中リード線)

ピン配列



ISA-21-2/3(8芯)

コネクタ番号	ピン番号	色
1	1	DC(+): 茶
	2	OUT2: 橙
	3	DC(-): 青
	4	OUT1: 黒
2	1	OUT2: 赤
	2	OUT1: 白
	3	OUT1: 白
	4	OUT1: 白
3	1	OUT2: 緑
	2	OUT1: 灰
	3	OUT1: 灰
	4	OUT1: 灰

ISA-21-4/5/6(14芯)

コネクタ番号	ピン番号	色
1	1	DC(+): 茶
	2	OUT2: 黄
	3	DC(-): 青
	4	OUT1: 黒
2	1	OUT2: 紫
	2	OUT1: 白
	3	OUT1: 白
	4	OUT1: 白
3	1	OUT2: 灰/黒
	2	OUT1: 灰
	3	OUT1: 灰
	4	OUT1: 灰
4	1	OUT2: 橙/黒
	2	OUT1: 橙
	3	OUT1: 橙
	4	OUT1: 橙
5	1	OUT2: 赤/黒
	2	OUT1: 赤
	3	OUT1: 赤
	4	OUT1: 赤
6	1	OUT2: 緑/黒
	2	OUT1: 緑
	3	OUT1: 緑
	4	OUT1: 緑

SMC株式会社

URL <https://www.smcworld.com>

◎ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© 2021 SMC Corporation All Rights Reserved

PS**:-0MY0001