



取扱説明書

製品名称

工業用フィルタ

型式 / シリーズ / 品番

F G Aシリーズ

SMC株式会社

目次

● 安全上のご注意	P. 2～5
1. 型式表示方法	P. 6
2. 仕様	P. 7～8
3. 構造及び各部の名称	P. 9
4. 設置・配管	P. 10
5. 保守点検	P. 10～13
6. メンテナンス品	P. 13



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格（ISO/IEC）、日本産業規格（JIS）※1）およびその他の安全法規※2）に加えて、必ず守ってください。

※1） ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules and safety requirements for system and their components
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules and safety requirements for system and their components
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)
ISO 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots
JIS B 8370: 空気圧-システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JIS B 8361: 油圧-システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置(第1部: 一般要求事項)
JIS B 8433-1: ロボット及びロボティックデバイス—産業用ロボットのための安全要求事項-第1部: ロボット

※2) 労働安全衛生法 など



危険

切迫した危険の状態、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

警告

- ① **当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。**
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ② **当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。**
ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。
機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- ③ **安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。**
 1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
 3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。
- ④ **当社製品は、製品固有の仕様外での使用はできません。次に示すような条件や環境で使用するには開発・設計・製造されておりませんので、適用外とさせていただきます。**
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
 2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、生命および人体や財産に影響を及ぼす機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログ、取扱説明書などの標準仕様に合わない用途の使用。
 3. インターロック回路に使用する場合。ただし、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式による使用を除く。また定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



安全上のご注意

⚠ 注意

当社の製品は、自動制御機器用製品として、開発・設計・製造しており、平和利用の製造業向けとして提供しています。製造業以外でのご使用については、適用外となります。

当社が製造、販売している製品は、計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

新計量法により、日本国内でSI単位以外を使用することはできません。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。^{*3)}
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使用ください。

※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。

真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。

ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

機種選定／使用条件範囲

機種選定の場合は、使用目的や要求仕様、ご使用になる条件（流体、圧力、流量、温度、環境）を十分確認の上、仕様範囲を超えないように選定してください。取扱いを誤りますと、思わぬ事故につながります。

⚠警告

- ①使用圧力について
使用圧力範囲を超えた圧力で使用しないでください。
ウォーターハンマ、サージ圧等にて圧力が使用圧力範囲以上になる場所では使用しないでください。
- ②使用温度について
使用温度範囲を超えた温度で使用しないでください。
使用流体の沸点以上の温度では使用できません。
- ③使用流体について
 - ・ 図面及びカタログ記載の流体以外には使用しないでください。
 - ・ フィルタ各部の使用材質を腐食または膨潤させる流体には使用しないでください。
 - ・ 気体を使用する場合で圧力容器の法規（第2種圧力容器、高圧ガス保安法など）の適用を受ける場合は使用できません。
 - ・ ガasket、パッキンおよびエレメントに対して膨潤や劣化を引き起こす流体には使用しないでください。流体によって劣化し、漏れる場合があります。
- ④使用環境について
 - ・ 腐食により変色や材料の劣化を起こすような使用条件や環境では使用しないでください。
 - ・ 振動や衝撃がかかる場所では使用しないでください。
 - ・ 屋外では使用しないでください。

⚠注意

- ①使用流量について
 - ・ 初期差圧が0.02MPaを越える流量では使用しないでください。

設計及び設置上のご注意

⚠注意

【設計上のご注意】

- ①使用圧力、使用温度、使用流体、使用環境等の使用条件は、製品仕様十分に適合した安全範囲でシステムを設計の上、使用してください。
- ②フィルタに圧力および流量の変動負荷の少ない回路で使用してください。ウォーターハンマ、サージ圧等の発生が考えられる場合は、アキュレータの設置等の必要な対策を実施してください。
- ③逆圧、逆流が発生しないようにしてください。
逆圧、逆流によってエレメントが破損することがあります。
- ④配管側から過大なモーメント荷重や振動の伝播を受けないようにしてください。
- ⑤本製品使用時には、お客様のシステム上で安全な回路設計をしてください。
- ⑥保守取扱い上、スペースに余裕を取ってください。

【配管】

- ①IN・OUTを間違えないように接続してください。
逆接続では使用できません。
- ②各接続ポートのサイズを確認し、使用条件に適合したバルブや管継手を使用して配管してください。
接続時に配管ねじの切粉やシール材が配管内部へ入り込まないようにしてください。
本運転に先立ち、配管ラインのフラッシングを行い、液漏れ等の異常のないことを確認してください。
- ③配管は、振動や重量によって負荷がかからないようにサドル等を使用して架台などにしっかりと固定してください。
- ④エレメント交換時には、容器内の液抜きが必要です。
液抜き作業が必ず行えるようにしてください。
- ⑤エア抜き作業が必ず行えるようにしてください。
- ⑦低温時の運転
冬季等の低温時には、使用流体によっては高粘度となり、大きな差圧が発生する場合があります。
このような場合、暖気運転によって流体の温度が上昇してお客様にて決定された使用温度範囲となつてから本運転に入ってください。
- ⑧本フィルターは水平なコンクリートなどの床に基礎ボルトで確実に固定してください。

操作上のご注意

⚠ 警告

- ①加圧状態では絶対に締結部分（ボルトなど）を緩めないでください。

⚠ 注意

②運転時

ポンプ起動時等の加圧時には、各接続部が完全にシールされていることを確認し、液漏れ等の異常があれば、直ちに停止してください。

原因調査の上、液漏れ箇所への適切な処置（新しいガスケットへの交換及び管継手の増し締め等）を行った後に操作を再開してください。

保守点検

⚠ 警告

- ①保守点検は、手順を誤りますと液漏れやカバーの外れ等が生じ、思わぬ事故になる恐れがあります。取扱説明書記載の手順で行ってください。
- ②保守点検は、ラインを停止して圧力が大気圧（ゲージ圧力：ゼロ）になったことを確認してから行ってください。
- ③使用流体によっては、人体に影響を及ぼす場合があります。使用流体のMSDSを確認し、必要な処置を行ってください。

⚠ 注意

①エレメント交換時期

- ・差圧が0.1MPaに達した時にエレメント交換してください。

エレメント交換時期の確認は、フィルタのIN側及びOUT側に圧力計や圧力センサー等を設置して行ってください。

エレメント交換をしないと、エレメント破損の原因となります。

②エレメント交換作業

- ・取扱いを誤ると、機器や装置の破損や作動不良の原因となります。
- ・エレメント交換作業を行う際は、必ず、保護手袋、保護メガネ等を着用してください。捕捉異物で怪我をする場合があります。また、使用流体の付着により手を滑らせて怪我をする場合があります。
- ・エレメント交換後、取扱説明書に従ってフィルタ各部品は所定の位置に正しく装着・組付けを行ってください。

③各部の清掃

エレメント交換時、シールを確実にするためパッキン類のシート面、各締結部およびネジ部の塗料等の固着物を清掃して除去してください。

④ガスケット・パッキン類の交換

劣化や膨潤等の異常の生じたガスケットやパッキン類は交換してください。

また、使用后1年または液漏れが発生した場合にもパッキン類の交換を行ってください。

⑤温度について

高温（40℃～80℃）でご使用の場合は“やけど”などの危険があります。

やけど防止のためフィルタ表面温度および操作部分が40℃以下になったことを確認してから行ってください。

1. 型式表示方法

F G A S 0 4 B - 2 0 - S 0 0 5 N

エレメント
・エレメント表示記号については、カタログを参照ください。

エレメント長さ

記号	エレメント長さ
A	L250
B	L500
C	L750
D	L1000

接続口径

記号	接続口径
10	25A (1 ^B)
14	40A (1 ¹ / ₂ ^B)
20	50A (2 ^B)
24	65A (2 ¹ / ₂ ^B)
30	80A (3 ^B)
40	100A (4 ^B)
60	150A (6 ^B)

接液部材質 (容器)

記号	接液部材質
C	SS400
S	SUS304

エレメント配置数

記号	エレメント配置数
04	4
07	7
09	9
18	18
22	22
34	34
37	37

モデル記号 : FGAシリーズ

2. 仕様

表2-1 仕様

項目		仕様	
型式		「1. 型式表示方法」(6ページ) 参照	
使用流体		可燃性、毒性、腐食性等の危険性の無い一般液体または気体	
最高使用圧力		液体の場合 : 1.0 MPa、気体の場合 : 0.97 MPa ・気体使用時、容器の内容積が40L以上の場合、第2種圧力容器の適用となり、標準品では使用できません。	
最高使用温度		・容器の最高使用温度(80℃)もしくは使用エレメントの最高使用温度のいずれか低い方の値となります。尚、使用温度で沸点を越える流体は、使用できません。	
使用環境		直射日光や風雨が当たらない室内	
公称ろ過度		使用エレメントによる。	
エレメントサイズ(mm) 呼び寸法		φ65×L250、φ65×L500(L250を2段重ね)、φ65×L750(L250を3段重ね)、φ65×L1000(L250を4段重ね)(表2-2参照)	
エレメント交換差圧		0.1 MPa	
材質	ケース カバー	FGAC	SS400、SGP
		FGAS	接液部 SUS304、SS400
	ガスケット	ノンアスベストガスケット(V#6500)	
	エレメント	使用エレメントによる。	
内部部品		「3. 構造及び各部の名称」(9ページ参照)	
表面 処理	FGAC	パ-カーライジング、外面アルミニウムペ-ント吹き付け塗装	
	FGAS	酸洗い、外面SS部アルミニウムペ-ント吹き付け塗装	
IN・OUT 接続口径		表2-2参照	
エレメント配置数			
内容積			
質量			

(注記)

1. エレメント交換差圧は、お客様にて本フィルターのIN側及びOUT側それぞれに圧力計や圧力センサー等を設置して確認してください。
2. 本フィルターは、屋外では使用できません。

表 2-2 仕 様

型 式	エレメント 配置数	エレメント 長さ (L)	I N ・ O U T 接続口径			質 量 (容器のみ) (kg)	内容積 (ℓ)
FGAC FGAS	4	250 × 1 段 (250 × 1 段)	25A (1B)	40A (1 1/2B)	50A (2B)	70	15
		500 × 1 段 (250 × 2 段)				80	24
		750 × 1 段 (250 × 3 段)				90	32
		1000 × 1 段 (250 × 4 段)				105	41
	7	500 × 1 段 (250 × 2 段)	25A (1B)	40A (1 1/2B)	50A (2B)	115	37
		750 × 1 段 (250 × 3 段)				130	50
		1000 × 1 段 (250 × 4 段)				150	64
	9	500 × 1 段 (250 × 2 段)	40A (1 1/2B)	50A (2B)	65A (2 1/2B)	150	54
		750 × 1 段 (250 × 3 段)				175	73
		1000 × 1 段 (250 × 4 段)				200	92
	18	500 × 1 段 (250 × 2 段)	65A (2 1/2B)	80A (3B)	100A (4B)	260	103
		750 × 1 段 (250 × 3 段)				295	137
		1000 × 1 段 (250 × 4 段)				340	171
	22	500 × 1 段 (250 × 2 段)				330	131
		750 × 1 段 (250 × 3 段)				380	173
		1000 × 1 段 (250 × 4 段)				430	217
	29	500 × 1 段 (250 × 2 段)	80A (3B)	100A (4B)	150A (6B)	375	163
		750 × 1 段 (250 × 3 段)				435	216
		1000 × 1 段 (250 × 4 段)				495	269
	34	750 × 1 段 (250 × 3 段)				560	262
1000 × 1 段 (250 × 4 段)		635				326	
37	750 × 1 段 (250 × 3 段)	630				317	
	1000 × 1 段 (250 × 4 段)	710				394	

(注記)

1. 組込みエレメント本数は、「(エレメント配置数) × (エレメント段数)」となります。
2. エレメント長さは、エレメントの種類によって異なります。詳細はカタログを参照ください。
3. I N ・ O U T 接続口径は、エレメント配置数毎に3種類のサイズから選択できます。
尚、I N ・ O U T 接続口径は、同サイズとなります。
4. 組込みエレメント品番は、カタログを参照ください。

3. 構造及び各部の名称




表3 主な使用部品

番号	品名	品番	材質	個数	備考
1	ケース	—	表 2-1 参照	1	
2	カバー	—	表 2-1 参照	1	
3	エレメント	—	表 2-1 参照	表 2-2 参照	
4	エレメント取付金具	FGA-OP002	SUS316	エレメント配置数	
5	エレメントガイド	注 1	SUS304	エレメント配置数	
6	ジョイント	FGD-OP001	SUS316	注 2	
7	エレメント押え板	—	SUS304	1	
8	スタッドボルト	—	SUS304	3	
9	六角ナット	—	SUS304	3	

注 1. エレメント長さ L250 の時 : FGA-OP001-A、エレメント長さ L500 の時 : FGA-OP001-B、エレメント長さ L750 の時 : FGA-OP001-C、エレメント長さ L1000 の時 : FGA-OP001-D

注 2. ジョイントは長さ L250 のエレメントを段数分重ねて組み込む時にエレメントとエレメントの間に装着します。 「使用個数 = (エレメント段数 - 1) × エレメント配置数」

図 3-1 各部の名称と寸法

4. 設置・配管

【1】設置

保守点検に必要なスペースを確保して設置・配管してください。

容器上方に「使用エレメント長さ」+「300mm」程度のスペースを確保してください。

【2】配管

各接続ポートのサイズを確認し、使用条件に適合したバルブや管継手を使用して配管してください。

その他「安全上のご注意事」を確認のうえご使用ください。

5. 保守点検

目詰まりによって、差圧が「0.1MPa」に達した場合、エレメント交換をしてください。

エレメント交換は、以下の手順で行ってください。

【1】カバーの取外し（図4参照）

- ① 運転を停止してください。
- ② 本フィルタが設置されているシステム機器の圧力計で圧力がゼロであることを確認してください。
- ③ IN, OUT の順番にバルブを閉じてください。
- ④ ドレンポートより内部の流体を排出してください。
- ⑤ カバーの六角ボルト・ナットを取外してください。
- ⑥ カバーを取外してください。カバーは重量物ですので、ウィンチ等を使用して作業を行ってください。
- ⑦ エレメント押え板を取り外してください。
- ⑧ エレメント取付け金具を取り外してください。

 警告: フィルタ内圧がゼロであることを確認してから、作業を実施してください。

 注意: 高温でご使用の場合は、やけど防止のため作業前に表面温度が40℃以下であることを確認してください。




図4 カバーの取外し

【2】エレメントの取外し（図5参照）

- ① ケースからエレメントを取出し、新品と交換してください。この時、ジョイントが使用されている場合は、同時に取出してください。
交換用エレメント品番は、製品銘板の打刻内容を確認してください。
また、シール性を確実にするため、シート面を清掃してください。
尚、エレメントの取出しは、エレメントガイドごと引抜いて取出すこともできます。
（エレメントガイドの上部には、引っ掛け用の穴もありますので、エレメントガイドごとエレメントを引抜く際にご利用ください。）




図5 エレメントガイドを使用したエレメントの取出し方法

【3】エレメントの取付け

- ① 5.【2】項「エレメントの取外し」の逆の手順で組付けてください。
- ② エレメント取付金具をセットする際には、六角振れ止めをケースのストッパーの内側に図4及び図6のように配置してください。




図6 六角振れ止めの配置方法例（エレメント配置数4の場合）

【4】エレメント押え板の取付け

- ① エレメント押え板のスタッドボルトは、図7のように寸法を調整し、六角ナットで締付けて固定してください。その後エレメント取付金具の上に装着してください。




図7 エレメント押え板のスタッドボルト位置調整方法

【5】カバー取付け

- ① 5.【1】項「カバーの取外し」の逆の手順で組付けてください。ガスケットを確認し、傷や膨潤等の異状があるものは新品と交換してください。

【6】六角ボルト・ナットの締付け

- ① 六角ボルト・ナットを対角線方向に均等に締付けてください。(図7参照)
- ② 六角ボルト・ナットの締付けトルクは、表5-1を参照してください。




図7 カバー用六角ボルト・ナットの締付け方法

表 5-1 六角穴付ボルトの参考締付トルク

六角ボルト・ナットの サイズ	参考締付トルク N・m	適用フィルタ型式
M20×2.5	204	FGA*04
M22×2.5	282	FGA*07、FGA*09
M24×3.0	360	FGA*18、FGA*22、FGA*29
M30×3.5	700	FGA*34、FGA*37

【7】運転の再開

エレメント交換後、各部の組付け状態を確認して運転を再開してください。尚、液漏れ等の異常発生した場合は、直ちに運転を停止して各部のシール状態を確認の上、適切な処置を行ってください。

6. メンテナンス品

【1】交換用エレメント

- ① 交換用エレメントは、フィルタ本体の銘板に打刻されたエレメント品番及びカタログをご確認の上、必要数量を依頼願います。

【2】その他消耗品

- ① その他消耗品（ガスケット等）については、図面をご確認の上、必要数量を依頼願います。

改訂履歴

初版：2001年8月
改訂：2004年5月
改訂：2016年12月
改訂：2018年9月
改訂：2024年3月

SMC株式会社 お客様相談窓口

URL <https://www.smcworld.com>

 **0120-837-838**

受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00【月~金曜日、祝日、会社休日を除く】

③ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© SMC Corporation All Rights Reserved